


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6713.000

Střední díl pultu CX

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6713.000 - Střední díl pultu CX

Čtyři šířky slouží jako můstek pro dvoudílnou nebo třídílnou nástavbu pultového systému CX.



Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | CX 6713.000 |
| Provedení | Střední díl |
| Materiál | Skříň: ocelový plech 1,5 mm Kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě |
| Povrch | Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální Otvor pro protažení kabelu ve dně skříně Uzávěr: Doppelbart, 3 mm Skříň Kryt se závěsy umístěnými dole, včetně držáku krytu Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů |
| Rozměry | Šířka: 1.600 mm Hloubka: 745 mm |
| Výška vpředu | 130 mm |
| Výška vzadu | 200 mm |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kód IK | IK10 |
| Poznámka | Pro uzavření středního dílu pultu je nutné použít zakrývací desku U 2-dílné konstrukce pultu je nutný spodní díl pultu a zakrývací deska pro střední díl pultu U 3-dílné konstrukce pultu jsou nutné spodní díl a horní díl pultu |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Rozměry | Šířka: 1.600 mm |
| Počet uzávěrů | 3 |
| Provedení uzávěru | Otočný uzávěr |
| Vložka uzávěru | Doppelbart, 3 mm |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 3 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 46 kg |
| Brutto hmotnost | 47 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Popis výrobku | Systém pultu CX, střední díl pultu, Š: 1600 mm |

Schválení

| | |
|-----------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě