


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6740.600

Kompaktní pulty TP

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6740.600 - Kompaktní pulty TP

Jednodílný stojanový pult pro ovládání a monitorování, s velkou montážní deskou a vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Jednotný vzhled zajišťuje štítek dveřního zámku AX, pro snadné vedení kabelů jsou součástí dodávky dvoudílné podlahové plechy.

Funkce

Obj. číslo	TP 6740.600
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň, střecha a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň, zezadu a po stranách uzavřená Dveře, popř. dvojitě dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem Montážní deska Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální Podlahové plechy
Rozměry	Šířka: 1.000 mm Výška: 975 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	930 mm x 900 mm
Hloubka nahoře	500 mm
Hloubka dole	400 mm
Počet dveří	2
Kód IK	IK08
Poznámka	Jako montážní pomůcka pro systém podstavců VX, nové provedení, lze použít kluzný prvek VX 5051.172

Funkce

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Základní materiál	Ocelový plech
Rozměry	Šířka: 1.000 mm Výška: 975 mm Hloubka nahoře: 500 mm Hloubka dole: 400 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	73 kg
Brutto hmotnost	75 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	TP stojací pult, ŠxVxH1/H2: 1000x975x400/500 mm, ocelový plech

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK