


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6746.000 Stojanový pult CX

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6746.000 - Stojanový pult CX

Jednodílný stojanový pult pro ovládání a monitorování, s velkou montážní deskou a vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách.



Funkce

| | |
|--------------------------------|---|
| Obj. číslo | CX 6746.000 |
| Provedení | Kompaktní pulty |
| Materiál | Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: Ocelový plech, 2,5 mm |
| Povrch | Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň, zezadu a po stranách uzavřená Dveře příp. dvoukřídlé dveře vpředu, s 3bodovým uzavíracím systémem Montážní deska Víka se zámky s otočným uzávěrem, vzadu se závěsy, 2 stojany s automatickým blokováním. Odblokování vlevo automaticky, vpravo manuálně. Podlahový plech Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 970 mm Hloubka: 400 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 520 mm x 900 mm |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Hloubka nahoře | 495 mm |
| Hloubka dole | 400 mm |
| Počet dveří | 1 |
| Kód IK | IK10 |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 970 mm Hloubka nahoře: 495 mm Hloubka dole: 400 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 45 kg |
| Brutto hmotnost | 48,875 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Popis výrobku | CX stojanový pult, ŠVH: 600 × 970 × 400 mm, ocelový plech |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |