

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6748.500 Kompaktní pulty TP

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6748.500 - Kompaktní pulty TP

Kompaktní pulty TP, jednotka připravená k montáži s vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Montáž víka díky aretaci s automatickým zajištěním víka, bez použití nářadí. Kompatibilita se systémovým příslušenstvím k TS 8, jako jsou např. podstavce a kabelové průchodky.

Funkce

| | |
|--------------------------------|---|
| Obj. číslo | TP 6748.500 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň, zezadu a po stranách uzavřená Dveře, popř. dvojitě dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem Montážní deska Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 973 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 730 mm x 900 mm |
| Hloubka nahoře | 500 mm |
| Hloubka dole | 400 mm |
| Počet dveří | 1 |
| Kód IK | IK08 |
| Poznámka k obj. č. | U varianty s dvoukřídlými dveřmi je otvor ve dně dvoudílný, proto jsou zapotřebí 2 balení podlahových plechů. |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 973 mm Hloubka nahoře: 500 mm Hloubka dole: 400 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 58,9 kg |
| Brutto hmotnost | 63,5 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Popis výrobku | Stojanový pult TP, šířka × výška × hloubka 1: 800 × 960 × 400 / hloubka 2: 500 mm, ocelový plech |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |