

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6748.500 Kompaktní pulty TP

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6748.500 - Kompaktní pulty TP

Kompaktní pulty TP, jednotka připravená k montáži s vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Montáž víka díky aretaci s automatickým zajištěním víka, bez použití nářadí. Kompatibilita se systémovým příslušenstvím k TS 8, jako jsou např. podstavce a kabelové průchodky.

## Funkce

Obj. číslo	TP 6748.500
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň, zezadu a po stranách uzavřená Dveře, popř. dvojitě dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem Montážní deska Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 973 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	730 mm x 900 mm
Hloubka nahoře	500 mm
Hloubka dole	400 mm
Počet dveří	1
Kód IK	IK08
Poznámka k obj. č.	U varianty s dvoukřídlymi dveřmi je otvor ve dně dvoudílný, proto jsou zapotřebí 2 balení podlahových plechů.

## Funkce

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Základní materiál	Ocelový plech
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 973 mm Hloubka nahoře: 500 mm Hloubka dole: 400 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	58,9 kg
Brutto hmotnost	63,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Stojanový pult TP, šířka × výška × hloubka 1: 800 × 960 × 400 / hloubka 2: 500 mm, ocelový plech

## Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě