


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

Upevnění skřínky, s nastavitelným sklonem, nástavba

Stát: 18.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6902.670 - Upevnění skříňky, s nastavitelným sklonem, nástavba

Pro montáž na pracovní desky IW nebo jiné plochy.



Funkce

Obj. číslo	IW 6902.670
Popis výrobku	S kabelovým tunelem pro chráněný průchod kabelů.
Oblasti použití	Pro montáž na: Pracovní deska IW, připravená, plochy, upevnění/spojka skříně CP-L rohová 120 x 65 mm, upevnění/spojka skříně CP 40 (lze použít i jako adaptér pro nastavení sklonu +100°/-60° pro CP 40) Vhodné pro skřínky do 20 kg s připojením nosných ramen: CP 40, CP-L rohová 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Materiál	Ocelový plech Manžeta: plast
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 7024
Rozsah dodávky	Včetně upeňovacího materiálu
Tilt angle note	+100°/-60°, nastavitelný pomocí upínací páčky v rastru 7,2° a s možností omezení na +100°/-15° pomocí přiloženého dorazového šroubu.
Tilt angle pitch pattern	7,2°
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	0,72 kg
Brutto hmotnost	0,928 kg
Číslo celní sazby	73182900
ECLASS 8.0	27189263
