

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7000.630

## Zásuvková lišta plastová

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.630 - Zásuvková lišta plastová

Zásuvkové lišty 230 V pro neomezené použití. Vhodné i pro úhlové zástrčky.



## Funkce

Obj. číslo	DK 7000.630
Popis výrobku	Zásuvková lišta s 8 zásuvkami typu s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/4). Lištu lze namontovat svisle na rámu skříně nebo v zadním 482,6 mm (19") profilu. V profilu 482,6 mm (19") je zapotřebí více prostoru než 2 HE (výškové jednotky). Zásuvky jsou uspořádány v úhlu 45°, takže lze snadno používat i úhlové zástrčky. Přívodní kabel je uložen v liště ve svorkovnicové krabici. Svorkovnicová krabice je opatřena samostatným krytem a vybavena externími svorkami pro oddělené uzemnění.
Materiál	Plast
Rozsah dodávky	Přívodní kabel Upevňovací šrouby 2 vějířové podložky Klecové matice M6, vodivé Matice
Provedení	Bez spínače
Zásuvky	8 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
Délka přívodního kabelu	2 m
Přívodní kabel (typ)	H05VV-F3G1,5 s dutinkami
Jmenovité provozní napětí	230 V AC, 50 Hz

# Funkce

Jmenovité napětí	230 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Způsob (elektrického) připojení	Dutinky
Možnosti montáže	TE 7000, zadní 482,6 mm (19") profil (> 2 U) TE 7000, svisle v rámu
Barva tělesa zásuvky	Černá
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,92 kg
Brutto hmotnost	1,026 kg
Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	Lišta se 8 zásuvkami 230V

# Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------