


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022

Procesorové jednotky CMC III

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - Procesorové jednotky CMC III

Řídicí jednotka CMC III 19" Edition je procesorová jednotka monitorovacího systému CMC III. Připojit lze až 32/16 externích senzorů / připojovacích jednotek sběrnice CAN. Jednotky je možné připojit k síti přes Ethernet a konfigurovat přes web/USB, alarmy mohou jednotky zasílat prostřednictvím e-mailového serveru a prostřednictvím SNMP lze jednotky napojit do nadřazených systémů.



Funkce

Obj. číslo	DK 7030.022
Provedení	Provedení 19"
Výhody	Vysoká dostupnost díky redundantnímu napájení elektrickou energií. Úspora nákladů díky optimalizovanému využití prostoru a technice připojení.
Oblasti použití	Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Popis funkce	Centrální monitorovací jednotka pro systém CMC III. Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet Sbírá naměřená data a odesílá alarm do systémů řízení sítě nebo dispečerských stanovišť při překročení volně nastavitelných mezních hodnot.
Provedení	Piezo vysílač signálů pro akustické informování Funkce času díky hodinám v reálném čase s NTP
Materiál	Plast Hliníkový profil, černě eloxovaný

Funkce

Povrch	Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Skříň: RAL 7035 Čelní strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	Řídicí jednotka CMC III Základní systém Integrovaný displej Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
Rozhraní systému Bus	Sběrnice CAN-Bus RJ45
Výstup alarmového relé	Svorka do 1,5 mm ² (max. 24 V DC/1 A)
Mobilní internetová stránka	Pro telefony s OS Android a Windows
Síťové rozhraní	Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Síťová kamera Axis s VAPIX®, verze 3
Počet čidel (max.)	16
Poznámka	Pro zvýšení síťové bezpečnosti lze deaktivovat nešifrované protokoly
LED indikace (na zadní straně)	Stav sítě
LED indikace (na přední straně)	Stav

Funkce

Protokoly	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP se SSL HTTP HTTPS se SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
Rozměry	Šířka: 450 mm Výška: 44 mm Hloubka: 144 mm
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,2 kg
Brutto hmotnost	2,452 kg
Číslo celní sazby	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Procesorová jednotka CMC III, 19" varianta

Schválení

Schválení

Bezpečnost testovaná TÜV