

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.060

## Napájecí zdroj CMC III

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.060 - Napájecí zdroj CMC III pro PU, PU Compact, LED světelnou lištu, kontrolní modul dveří

Napájecí zdroj CMC III pro použití v různých rozsazích napětí.



## Funkce

Obj. číslo	DK 7030.060
Popis výrobku	Síťový adaptér je speciálně přizpůsoben designu CMC III a lze jej umístit do montážní jednotky. Kromě speciálního konektoru pro Procesorovou jednotku CMC III / Compact jsou k dispozici ještě dvě svorky jako 24V výstupy.
Materiál	Plast
Povrch	Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Čelní strana: RAL 9005 Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky	Přívodní kabel 24 V (DC) Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
Délka přívodního kabelu	600 mm
Input connection	přístrojový konektor C14
Výstupní proud (max.)	2,5 A

# Funkce

Rozměry	Šířka: 138 mm Výška: 40 mm Hloubka: 132 mm
Rozsah provozních teplot	0 °C...40 °C
Výstupní napětí	Výstupní napětí: 24 V DC
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,65 kg
Brutto hmotnost	0,652 kg
Číslo celní sazby	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	CMC III Síťový zdroj 230 V

# Schválení

Schválení	UL UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě