


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.200

# Přístupová jednotka CMC III CAN bus

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.200 - Přístupová jednotka CMC III CAN bus

K napojení jedné rukojeti a jedné čtečky pro monitorování dveří.

## Funkce

Obj. číslo	DK 7030.200
Provedení	S integrovaným infračerveným přístupovým čidlem. K připojení rukojeti a/nebo čtečky CMC III.
Popis výrobku	Pomocí CMC III Přístupové jednotky lze na systém CMC III nebo IoT Interface napojit elektromagnetické kliky a čtečky. Ke každé CMC III Přístupové jednotce lze v rámci CAN-Bus sběrnice připojit jednu kliku a volitelně CMC III transpodérovou čtečku. Přístupová jednotka má integrované infračervené čidlo ke sledování stavu dveří. Elektromagnetická klika je monitorována a řízena systémem CMC III. Připojením čtečky lze rukojeti uvolnit přes číselné kódy nebo transpondér karty. Pomocí jedné čtečky lze spravovat současně až 16 dveřních rukojetí.
Výhody	Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití	Monitorování a řízení elektromagnetických rukojetí na skříních v oblasti IT, průmyslu a techniky budov
Popis funkce	Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky. Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody Prostřednictvím síťového rozhraní jednotky CMC III nebo IoT Interface lze přes prohlížeč, SNMP nebo OPC-UA vyvolat aktuální hodnoty měření a provádět nastavení. Automatický alarm přes e-mail, SMS nebo SNMP-Trap při překročení hraniční hodnoty
Materiál	Plast Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Skříň: RAL 7035 Čelní strana: RAL 9005

# Funkce

Rozsah dodávky	Přístupová jednotka CMC III CAN bus Návod k instalaci a stručný návod k obsluze Upevňovací materiál pro montáž ve skříni Montážní svěrky pro upevnění nosných lišt Upevňovací materiál na plochy Upevňovací příslušenství Upevňovací materiál pro montáž na skříň^
Rozhraní systému Bus	2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Rozhraní	RJ12 plochý konektor pro čtečky CMC III
Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)	16
Počet účastníků PU Compact (max.)	2
Počet účastníků PU (max.)	16
Rozměry	Šířka: 110 mm Výška: 30 mm Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot	0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,2 kg
Brutto hmotnost	0,212 kg
Číslo celní sazby	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	CMCIII CAN-Bus Přístupová jednotka

# Schválení

# Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě

---