


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230

Transpondérová čtečka

Stát: 18.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Transpondérová čtečka pro CMC III

Čtečky pro kontrolované otvírání dveří pomocí transpodérové čtečky.

Funkce

Obj. číslo	IT 7030.230
Provedení	Transpondérová čtečka
Popis výrobku	Čtečka transpondérů CMC III, pro odemčení dveří rozváděče či místnosti pomocí přístupové karty, připojení k CMC III Procesorové jednotce díky sběrnici CAN-Bus CMC III.
Výhody	Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody
Oblasti použití	Pro montáž na dveřích skříně nebo vedle vstupních dveří do místnosti.
Popis funkce	Dveře se uvolní po autentizaci uživatelem. Přístupová práva lze nastavit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky. Napájení elektrickou energií zajišťuje připojení k přístupové jednotce CMC III CAN-Bus.
Materiál	Plast
Barva	Skříň: RAL 7035 Čelní strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	Transpondérová čtečka Přívodní kabel Návod k obsluze Prvek pro optické vyrovnání prosklených dveří TS 8 Montážní materiál 3 transpondérové karty
Délka přívodního kabelu	3 m
Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)	16
Počet účastníků PU Compact (max.)	2

Funkce

Počet účastníků PU (max.)	16
Poznámka	Max. 5 účastníků na PU při napájení přes PoE
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Rozměry	Šířka: 50 mm Výška: 190 mm Hloubka: 25 mm
Rozsah provozních teplot	0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,25 kg
Brutto hmotnost	0,296 kg
Číslo celní sazby	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	CMCIII Čtečka transpondérů

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě
------------	--