

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.262 Dveře pro VX IT

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.262 - Dveře pro VX IT pro automatické otevírání dveří (ADO)

Prosklené dveře VX IT s ventilačními klapkami pro automatického otevření v případě alarmu



## Funkce

Obj. číslo	VX 7030.262
Provedení	Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované Pružinový tlumič pro otvírání klapky Magnety pro fixaci výklopných dílů dveří Klapky jsou otevřené, když jsou bez napětí Prosklené dveře: 2x jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované jednodílné, s odvzdušňovacími klapkami Rám: hliníkový protlačovaný profil
Popis výrobku	S integrovanými odvzdušňovacími ventily pro funkci automatického otevření dveří v případě alarmu nebo při výpadku elektrického proudu. Prosklené dveře se systémem automatického otevření nahrazují standardní dveře VX IT.

# Funkce

Výhody	<p>Systém dálkového řízení CMC III je možný</p> <p>Vysoká bezpečnost díky použití jednovrstvého bezpečnostního skla, tónované</p> <p>Vysoká stabilita díky kombinaci odvodušňovacích klapek s trubkovým rámem dveří</p> <p>Odvzdušňovací klapky vyčnívají jen 200 mm do únikové cesty</p> <p>Není nutná úprava systému uzavírání</p> <p>Ruční otvírání dveří nemá vliv na odvodušňovací klapky</p> <p>Automatické otevírání odvodušňovacích klapek při výpadku proudu</p>
Technické údaje	<p>Montáž větrací klapky směrem ven: 200 mm (v otevřeném stavu)</p> <p>Montáž mechaniky směrem dovnitř: 52,5 mm</p> <p>Závěs dveří: vpravo (pro jednodílné dveře zaměnitelné zprava doleva)</p> <p>Připojovací kabel od závěsu dvířek: 2,5 m</p>
Popis funkce	<p>Řízení prostřednictvím CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>Integrované vertikální odvodušňovací klapky se v případě nouze – při výpadku chladicího systému nebo spuštění hasicího zařízení – automaticky mechanicky otevřou</p> <p>V závislosti na objemu prostoru a teplotě se vzduch v prostoru používá pro nouzové chlazení nebo může hasicí plyn proudit přímo do IT skříní</p> <p>Vždy se musí používat čelní a zadní dveře systému pro automatické otevření dveří</p>
Materiál	<p>Rám: hliníkový protlačovaný profil</p> <p>Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované</p>
Rozsah dodávky	<p>Prosklené dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E</p>
při DC	<p>0,78 A</p>
Rozměry	<p>Šířka: 600 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p>
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	<p>IP 20 při zavřených odvodušňovacích klapkách</p>
Balení	<p>1 ks</p>
Netto hmotnost	<p>34 kg</p>
Brutto hmotnost	<p>35,5 kg</p>

# Funkce

Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Hliníkové prosklené dveře VX IT, pro systém automatického otevření dveří, šířka × výška: 600 × 2000 mm, 2× jednovrstvé bezpečnostní sklo, bez fólie