


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.265 Dveře pro VX IT

Stát: 8.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.265 - Dveře pro VX IT pro automatické otevírání dveří (ADO)

Prosklené dveře VX IT s ventilačními klapkami pro automatického otevření v případě alarmu



Funkce

Obj. číslo VX 7030.265

Provedení Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Pružinový tlumič pro otvírání klapky
Magnety pro fixaci výklopných dílů dveří
Klapky jsou otevřené, když jsou bez napětí
Prosklené dveře: 2x jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované
jednodílné, s odvzdušňovacími klapkami
Rám: hliníkový protlačovaný profil

Funkce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Výhody | <p>Systém dálkového řízení CMC III je možný</p> <p>Vysoká bezpečnost díky použití jednovrstvého bezpečnostního skla, tónované</p> <p>Vysoká stabilita díky kombinaci odvodušňovacích klapek s trubkovým rámem dveří</p> <p>Odvdušňovací klapky vyčnívají jen 200 mm do únikové cesty</p> <p>Není nutná úprava systému uzavírání</p> <p>Ruční otvírání dveří nemá vliv na odvodušňovací klapky</p> <p>Automatické otevírání odvodušňovacích klapek při výpadku proudu</p> |
| Technické údaje | <p>Montáž větrací klapky směrem ven: 200 mm (v otevřeném stavu)</p> <p>Montáž mechaniky směrem dovnitř: 52,5 mm</p> <p>Závěs dveří: vpravo (pro jednodílné dveře zaměnitelné zprava doleva)</p> <p>Připojovací kabel od závěsu dvířek: 2,5 m</p> |
| Popis funkce | <p>Řízení prostřednictvím CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>Integrované vertikální odvodušňovací klapky se v případě nouze – při výpadku chladicího systému nebo spuštění hasicího zařízení – automaticky mechanicky otevřou</p> <p>V závislosti na objemu prostoru a teplotě se vzduch v prostoru používá pro nouzové chlazení nebo může hasicí plyn proudit přímo do IT skříní</p> <p>Vždy se musí používat čelní a zadní dveře systému pro automatické otevření dveří</p> |
| Materiál | <p>Rám: hliníkový protlačovaný profil</p> <p>Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované</p> |
| Rozsah dodávky | <p>Prosklené dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E</p> |
| při DC | <p>0,78 A</p> |
| Rozměry | <p>Šířka: 800 mm</p> <p>Výška: 2.200 mm</p> |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | <p>IP 20 při zavřených odvodušňovacích klapkách</p> |
| Balení | <p>1 ks</p> |
| Netto hmotnost | <p>45 kg</p> |
| Brutto hmotnost | <p>46 kg</p> |

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | Hliníkové prosklené dveře VX IT, pro systém automatického otevření dveří, šířka × výška: 800 × 2200 mm, 2x jednovrstvé bezpečnostní sklo |