

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.282 Dveře pro VX IT

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.282 - Dveře pro VX IT pro automatické otevírání dveří (ADO)

Prosklené dveře VX IT s ventilačními klapkami pro automatického otevření v případě alarmu



Funkce

Obj. číslo	VX 7030.282
Provedení	Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované Pružinový tlumič pro otvírání klapky Magnety pro fixaci výklopných dílů dveří Klapky jsou otevřené, když jsou bez napětí s dveřmi z ocelového plechu dvoudílné, vertikálně dělené, s větracími klapkami Rám: ocelový plech
Popis výrobku	S integrovanými odvětrávacími ventily pro funkci automatického otevření dveří v případě alarmu nebo při výpadku elektrického proudu. Prosklené dveře se systémem automatického otevření nahrazují standardní dveře VX IT.

Funkce

Výhody	<p>Systém dálkového řízení CMC III je možný</p> <p>Vysoká bezpečnost díky použití jednovrstvého bezpečnostního skla, tónované</p> <p>Vysoká stabilita díky kombinaci odvodušňovacích klapek s trubkovým rámem dveří</p> <p>Odvzdušňovací klapky vyčnívají jen 200 mm do únikové cesty</p> <p>Není nutná úprava systému uzavírání</p> <p>Ruční otvírání dveří nemá vliv na odvodušňovací klapky</p> <p>Automatické otevírání odvodušňovacích klapek při výpadku proudu</p>
Technické údaje	<p>Montáž větrací klapky směrem ven: 200 mm (v otevřeném stavu)</p> <p>Montáž mechaniky směrem dovnitř: 52,5 mm</p> <p>Závěs dveří: vpravo (pro jednodílné dveře zaměnitelné zprava doleva)</p> <p>Připojovací kabel od závěsu dvířek: 2,5 m</p>
Popis funkce	<p>Řízení prostřednictvím CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>Integrované vertikální odvodušňovací klapky se v případě nouze – při výpadku chladicího systému nebo spuštění hasicího zařízení – automaticky mechanicky otevřou</p> <p>V závislosti na objemu prostoru a teplotě se vzduch v prostoru používá pro nouzové chlazení nebo může hasicí plyn proudit přímo do IT skříní</p> <p>Vždy se musí používat čelní a zadní dveře systému pro automatické otevření dveří</p>
Materiál	<p>dvoudílné, vertikálně dělené, s větracími klapkami</p> <p>Rám: ocelový plech</p> <p>Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované</p>
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
při DC	0,78 A
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20 při zavřených odvodušňovacích klapkách
Balení	1 ks
Netto hmotnost	40,262 kg

Funkce

Brutto hmotnost	42,275 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Vertikálně dělené dveře VX IT z ocelového plechu, pro systém automatického otevření dveří, šířka × výška: 600 × 2000 mm, 2× jednovrstvé bezpečnostní sklo, fólie