

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.283 Dveře pro VX IT

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.283 - Dveře pro VX IT pro automatické otevírání dveří (ADO)

Proskené dveře VX IT s ventilačními klapkami pro automatického otevření v případě alarmu



Funkce

| | |
|---------------|---|
| Obj. číslo | VX 7030.283 |
| Provedení | Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm Pružinový tlumič pro otvírání klapky Magnety pro fixaci výklopných dílů dveří Klapky jsou otevřené, když jsou bez napětí s dveřmi z ocelového plechu dvoudílné, vertikálně dělené, s větracími klapkami Rám: ocelový plech |
| Popis výrobku | S integrovanými odvětrávacími ventily pro funkci automatického otevření dveří v případě alarmu nebo při výpadku elektrického proudu. Proskené dveře se systémem automatického otevření nahrazují standardní dveře VX IT. |

Funkce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Výhody | <p>Systém dálkového řízení CMC III je možný</p> <p>Vysoká bezpečnost díky použití jednovrstvého bezpečnostního skla, tónované</p> <p>Vysoká stabilita díky kombinaci odvodušňovacích klapek s trubkovým rámem dveří</p> <p>Odvzdušňovací klapky vyčnívají jen 200 mm do únikové cesty</p> <p>Není nutná úprava systému uzavírání</p> <p>Ruční otvírání dveří nemá vliv na odvodušňovací klapky</p> <p>Automatické otevírání odvodušňovacích klapek při výpadku proudu</p> |
| Technické údaje | <p>Montáž větrací klapky směrem ven: 200 mm (v otevřeném stavu)</p> <p>Montáž mechaniky směrem dovnitř: 52,5 mm</p> <p>Závěs dveří: vpravo (pro jednodílné dveře zaměnitelné zprava doleva)</p> <p>Připojovací kabel od závěsu dvířek: 2,5 m</p> |
| Popis funkce | <p>Řízení prostřednictvím CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>Integrované vertikální odvodušňovací klapky se v případě nouze – při výpadku chladicího systému nebo spuštění hasicího zařízení – automaticky mechanicky otevřou</p> <p>V závislosti na objemu prostoru a teplotě se vzduch v prostoru používá pro nouzové chlazení nebo může hasicí plyn proudit přímo do IT skříní</p> <p>Vždy se musí používat čelní a zadní dveře systému pro automatické otevření dveří</p> |
| Materiál | <p>Rám: ocelový plech</p> <p>Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované</p> |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E |
| při DC | 0,78 A |
| Rozměry | <p>Šířka: 800 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p> |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 20 při zavřených odvodušňovacích klapkách |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 43 kg |

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Brutto hmotnost | 44,5 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | Vertikálně dělené dveře VX IT z ocelového plechu, pro systém automatického otevření dveří, šířka × výška: 800 × 2000 mm, 2× jednovrstvé bezpečnostní sklo, fólie |