

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III online komfortní rukojeť VX

Stát: 13.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III online komfortní rukojeť VX s funkcí Master-Key pro VX, VX IT

Online komfortní rukojeť s funkcí Master Key



Funkce

Obj. číslo	IT 7030.611
Popis výrobku	Pro ovládání zámku dveří, monitorování páky rukojeti a zobrazení stavu. Lze jej otevřít přímo pomocí napájecího napětí 24 V DC nebo připojením k CMC III prostřednictvím přístupové jednotky CMC III nebo IoT Interface.
Výhody	Vzdálené řízení a rozsáhlé funkce pro automatizovanou kontrolu přístupu díky připojení k CMC III nebo IoT Interface, např. aktivace pomocí volitelného zámku číselného kódu nebo čtečky transpondéru Optický LED indikátor stavu rukojeti nebo nadřazeného systému CMC III v rozváděči Individuální ovládání a výběr barev konfigurovatelné pomocí CMC III nebo IoT Interface Připraveno na montáž profilové půlválcové vložky 40 mm dle DIN 18 252
Materiál	Zinkový tlakový odlitek Plast
Barva	RAL 9005

Funkce

Rozsah dodávky	Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku Přípojovací kabel RJ12, 2,9 m Adaptér rukojeti pro hliníkové prosklené dveře VX IT a dveře z hliníku/ocelového plechu s ventilačními otvory VX IT (závěs dveří vpravo/vlevo) Včetně upevňovacího materiálu
při DC	0,06 A
Počet účastníků PU Compact (max.)	2
Počet účastníků PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 ks při napájení přes PoE
Rozměry	Šířka: 41 mm Výška: 386 mm Hloubka: 42 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX VX IT
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,02 kg
Brutto hmotnost	1,039 kg
Číslo celní sazby	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	CMC III Online komfortní rukojeť VX RAL 9005

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě