


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.140

## Kompletní systém CAT 6

Stát: 19.8.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.140 - Kompletní systém CAT 6 pro Network Cable Organizer

Kompletní systém Network Cable Organizer přináší revoluci do strukturované kabeláže ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm. Nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické kabely, jsou jednoduše zataženy zpět pomocí pružiny.



## Funkce

Obj. č.	DK 7044.140
Popis výrobku	Moderní datové infrastruktury se spoléhají na maximální výkon a největší možnou flexibilitu kabeláže. Jednou z komponent je Network Cable Organizer (NCO). Robustní 1U montážní rám je osazen 24 kabelovými kazetami a přináší revoluci do klasické strukturované kabeláže díky osmkrát rychlejší montáži.
Výhody	Menší zmeř kabelů – díky tomu žádné omezení cirkulace vzduchu v prostoru síťových switchů Vždy správná délka: nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické vlnovody, se jednoduše stáhnou tahem pružiny Každý kabel je 100% testován a dodává se s příslušným protokolem o měření Přístup zepředu – proto také ideální pro dovybavení v rozváděčích od hloubky 800 mm
Technické údaje	Kabel CAT 6 STP 2x zástrčky RJ 45 pro každý kabel stíněná zástrčka RJ 45 s pozlacenými piny Využitelná délka kabelu u každé kazety: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% měď, 250 MHz
Oblasti použití	Možnost použití ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm

# Funkce

Popis funkce	Upevnění v přední a zadní 19" rovině
Materiál	Montážní rám: ocelový plech Kazety: Nerez ocel, plast (POM)
Barva	Montážní rám: RAL 9005 Kabel: žlutá
Rozsah dodávky	Kompletní systém CAT 6 24 kazet CAT 6 Montážní sada Včetně upevňovacího materiálu
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Rozměry	Šířka: 450 mm Výška: 44 mm Hloubka: 600 mm
Rozsah provozních teplot	10 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	95 %
Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)	10 %
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177917248
ECLASS 8.0	27189265