

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7063.752**

**Kluzné lišty, 1 U, s přestavitelnou  
hloubkou**

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7063.752 - Kluzné lišty, 1 U, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE

Pro serverové a datové skříně se dvěma palcovými montážními rovinami, pro upevnění na zalomené profilové lišty a lišty tvaru L, montážní rám 482,6 mm (19") a na TE, výsuvné.



## Funkce

Obj. číslo	DK 7063.752
Popis výrobku	K přímému upevnění na 482,6mm (19") systémový otvor upevňovacích profilů. Kluzné lišty se vždy vytáhnou na potřebnou délku a upevní mezi přední a zadní montážní rovinu na 19" rastru.
Výhody	Žádná ztráta U Díky tenké kontaktní ploše o tloušťce pouhých cca 0,8 mm se zpravidla zabrání překročení rastru výškového modulu, pokud komponenty nepřesáhnou max. výšku 43,5 mm. Díky tomu lze bez problémů bez přesahu nad sebou umístit také více přístrojů.
Oblasti použití	Pro montáž k přední montážní rovině
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže	K upevnění mezi přední a zadní 19" montážní rovinu
Zatížitelnost	20 kg statická zátěž
Poznámka	Efektivní kontaktní plocha na každé straně 30 mm
Kontaktní plocha	Šířka: 30 mm
Vzdálenost mezi rovinami	550 - 750 mm

# Funkce

Balení	2 ks
Netto hmotnost	2,558 kg
Brutto hmotnost	2,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	DK tiefenvariable Gleitschiene