



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.200 Kartáčová lišta

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.200 - Kartáčová lišta

Otvory sloužící k zavedení kabelů, vytvořené v libovolném místě v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a podlahovém plechu, lze jednoduchým nasazením kartáčové lišty zakrýt a dosáhnout tak odpovídajícího příjemného vnějšího vzhledu.

Funkce

Obj. číslo	DK 7072.200
Popis výrobku	Pro individuální vybavení plochých dílů, přírubových desek a panelů. Výřezy pro vedení kabelů na libovolných místech v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a podlahovém plechu lze pomocí kartáčové vložky jednoduchým nasazením opticky odpovídajícím způsobem skrýt.
Výhody	Nasazovací plocha: 10 mm
Popis funkce	Maximální výška otvoru: 38 mm
Materiál	Plastová izolace: 18 mm Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
Délka štětín	30 mm
Délka	2 m
Rozměry	Délka: 2 m
Pro tloušťky materiálu	0,6 - 1,5 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,43 kg
Brutto hmotnost	0,433 kg
Číslo celní sazby	96035000
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	DK kartáčová lišta, D: 2 m, délka štětín: 30 mm, pro tloušťku plechu: 0,6 – 1,5 mm