

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.500 Bočnice OCP

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.500 - Bočnice OCP pro rack OCP ORV3

Pro lepší ochranu přístupu a optimalizaci vedení vzduchu v rozvaděči Rittal OCP ORV3.



Funkce

Obj. číslo	IT 7100.500
Výhody	Vylepšená ochrana přístupu Optimalizovaná cirkulace vzduchu, protože vzduch je přesně veden zepředu dozadu Bočnice lze také použít jako dělicí příčky mezi racky Rychlá a jednoduchá montáž jednou osobou pomocí polohovací pomůcky na spodní straně
Materiál	Ocelový plech
Povrch	základní barva nanášena máčením a práškové lakování
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Balení	2 ks
Netto hmotnost	18,2 kg
Brutto hmotnost	30,664 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	Bočnice OCP, VxH: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, pro rack OCP ORV3, 44 U