


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.214

Kabelové příčky, upevnění 19"

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.214 - Kabelové příčky, upevnění 19"

Pro strukturované vedení celých kabelových svazků, 19" upevnění, spojovací hřebeny



Funkce

Obj. číslo	DK 7111.214
Popis výrobku	Pro strukturované vedení celých kabelových svazků je možno na nejrůznějších místech ve skříni upevnit kabelové příčky.
Oblasti použití	Pro vodorovné vedení kabelů v rámci roviny rozváděče. Díky otevřenému upevňovacímu děrování je lze kdykoliv, i dodatečně nasunout na 19" systémové děrování montážní roviny a upevnit pomocí stávajících upevňovacích šroubů montážních prvků.
Materiál	Nosný prvek: ocelový plech Příčky pro vedení kabelu, spojovací hřebeny: plast UL 94-V0
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Kabelové příčky Spojovací hřebeny
Number connection combs	5
Poznámka	Velikost jednotlivých komor (v x š) cca 34 x 100 mm
Výškové moduly	1 U
Balení	10 ks
Netto hmotnost	0,57 kg
Brutto hmotnost	0,668 kg

Funkce

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	1U kabelové příčky bal=10ks