

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7145.035

Přístrojová police, 19" montáž

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7145.035 - Přístrojová police, 19" montáž Skříně s profilovými lištami tvaru L vpředu a vzadu

Nabízí více závěsných bodů, takže vzdálenost palcových úrovní je variabilní, možnost dovybavení na plně výsuvné provedení pomocí teleskopických lišt, zatížitelnost: 50 kg.

Funkce

Obj. číslo	DK 7145.035
Popis výrobku	Přístrojové police nabízejí v závislosti na své hloubce několik závěsných bodů a proto je vzdálenost mezi palcovými rovinami částečně variabilní. Každá přístrojová police upevněná tímto způsobem může být doplněna teleskopickými lištami tak, aby ji šlo plně vysunout. V takovém případě se místo upevňovacích svorníků našroubují teleskopické lišty.
Oblasti použití	K montáži na 19" montážní roviny A k dovybavení stávajících výrobků TS
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Distance between mounting levels	348 mm 448 mm 498 mm
Zatížitelnost	Plošné zatížení 50 kg
Poznámka	Pro TS: V případě použití profilových lišt ve tvaru L v datových skříních na bázi TS je nutný adaptér 7827.300 Pro TS, systémové děrování 19": S montážní sadou s přestavitelnou hloubkou 7063.850 je možná flexibilní montáž mezi dvě profilové lišty tvaru L přímo na systémové děrování 19"
Rozměry	Šířka: 409 mm Hloubka: 500 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,6 kg

Funkce

Brutto hmotnost	2,66 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Police 19", děrovaná, 409x500, RAL7034