

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7159.017 Ranžírovací panel

Stát: 26.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7159.017 - Ranžírovací panel s plastovými třmeny

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

Funkce

| | |
|-------------------------|--|
| Obj. číslo | DK 7159.017 |
| Popis výrobku | Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů. |
| Materiál | Panel: ocelový plech Úchyt: plast UL 94-V0 |
| Barva | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Ranžírovací panel Třmen pro vedení kabelů (volně přiložen) |
| Poznámka | U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry. |
| Rozměry | Šířka: 482,6 mm |
| Výškové moduly | 1 U |
| Rozměry třmenu | Ring depth: 70 mm Ring height: 44 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,43 kg |
| Brutto hmotnost | 0,48 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Popis výrobku | Ranžírovací panel s plastovými třmeny, RAL 7035 |