

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7159.017 Ranžírovací panel

Stát: 1.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7159.017 - Ranžírovací panel s plastovými třmeny

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

## Funkce

Obj. číslo	DK 7159.017
Popis výrobku	Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.
Materiál	Panel: ocelový plech Úchyt: plast UL 94-V0
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Ranžírovací panel Třmen pro vedení kabelů (volně přiložen)
Poznámka	U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry.
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	1 U
Rozměry třmenu	Ring depth: 70 mm Ring height: 44 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,43 kg
Brutto hmotnost	0,48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	Ranžírovací panel s plastovými třmeny, RAL 7035