

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7228.035

Ranžírovací třmen, plastový

Stát: 16.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7228.035 - Ranžírovací třmen, plastový

Pro flexibilní vedení kabelů, dva materiály, tři rozměrové varianty, upevnění na skříň a profil otočného rámu 482,6 mm (19"), na patch panely, na Data Rack a komponenty v rozměrovém rastru DIN 25 mm.

Funkce

Obj. číslo	DK 7228.035
Provedení	polykarbonát: Variabilní možnosti upevnění. Při upevnění 45° je možné upevnit třmen pro vedení kabelů na panelu 1 U.
Popis výrobku	K pružnému vedení kabelů, ve dvou materiálech a třech rozměrových variantách. Možnost upevnění na 482,6 mm (19") skříni a profilu otočného rámu datových rozváděčů, na všech patch panelech, na rozváděčových stojanech Data Rack a na všech součástech v rozměrovém rastru DIN 25 mm.
Materiál	Polykarbonát
Barva	RAL 7035
Rozměry	Výška: 50 mm Hloubka: 95 mm
Vhodné pro	Šířka: 482,6 mm
Vhodné pro šířku	482,6 mm
Balení	10 ks
Netto hmotnost	0.23
Brutto hmotnost	0.291
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177167032
ECLASS 8.0	27400604