

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.305

Zásuvková lišta

Stát: 18.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.305 - Zásuvková lišta s ampérmetrem

Pro měření příkonu připojených spotřebičů, schémata zapojení: „Schuko“, variabilní možnosti montáže.

Funkce

Obj. číslo	DK 7240.305
Popis výrobku	Zásuvková lišta s ampérmetrem měří příkon připojených spotřebičů. Zásuvková lišta o délce 482,6 mm (19") se montuje podle potřeby na 19" montážní rám, na rám skříně nebo do zadní části nástěnného rozváděče. Montážní úhelník se dá namontovat ve čtyřech různých polohách a umožňuje tak variabilní montáž. Bez přídatného upevňovacího příslušenství lze zásuvkovou lištu používat na všech profilech s rozměrovým rastrem 25 mm.
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu Vložky zásuvek: polykarbonát
Rozsah dodávky	Zásuvková lišta Dva montážní úhelníky Upevňovací materiál S 3 m přívodním kabelem (dutinky)
Provedení	S ampérmetrem
Zásuvky	8 x přístrojová zdířka C13
Rozměry	Výška: 45 mm Hloubka: 50 mm Délka: 482,6 mm
Délka přívodního kabelu	3 m
Upevňovací rozměr	464,1 mm
Jmenovité provozní napětí	250 V AC, 50 Hz
Jmenovité napětí	230 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)	10 A

Funkce

Možnosti montáže	Komponent s rastrem 25 mm Otočný rám Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku) 482,6 mm (19") rovina
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.1
Brutto hmotnost	1.14
Číslo celní sazby	85366990
EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604