


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.005

**Rozdružovací box pro optické
kabely, s přestavitelnou hloubkou**

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.005 - Rozdružovací box pro optické kabely, s přestavitelnou hloubkou

Složí k uchycení rozdružovacích kazet.



Funkce

Obj. číslo	DK 7241.005
Popis výrobku	<p>Rozdružovací box 482,6 mm (19") slouží k uložení a upevnění rozdružovacích kazet. Je možno ho namontovat do každého rozváděče s 482,6 mm (19") rovinou a používat jako zakončení trasy optických kabelů, popř. rozváděč optických kabelů. Variabilní uložení kazet umožňuje montáž všech běžných rozdružovacích kazet s ochranou proti deformaci. Zadní oblast rozdružovacího boxu je pro zavádění kabelů kompletně otevřená, jako protiprachová ochrana slouží pryžový svěrný profil. Optické kabely se mohou upevňovat stahovacími pásky nebo kabelovými příchytkami. Rozdružovací box lze v přírubách 482,6 mm (19") plynule posunout do hloubky až 100 mm. Kromě toho je možné jej z přírub 482,6 mm (19") vyjmout ven. Dvě svorky pro odlehčení tahu a kabelové příchytky sloužící k upevnění rezervní délky optických kabelů poskytují řešení jakéhokoli propojení optických kabelů vhodné pro každý systém.</p>
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rozdružovací box Kabelové příchytky Kryt kazety Upevňovací příslušenství pro patch panel

Funkce

Number of splicing cassettes max	2
Poznámka	Dodává se bez patch panelu a rozdružovacích kazet
Instalační hloubka	302 mm
Výškové moduly	1 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,155 kg
Brutto hmotnost	3,355 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
Popis výrobku	Rozdružovač světlovodných