

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7257.035

## Ranžírovací panel

Stát: 25.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7257.035 - Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

## Funkce

Obj. číslo	DK 7257.035
Popis výrobku	Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.
Materiál	Panel: ocelový plech Třmen: ocel
Povrch	Panel: lakovaný Třmen: pozinkovaný
Barva	RAL 7035
Poznámka	U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry.
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	1 U
Rozměry třmenu	Ring depth: 105 mm Ring height: 43 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,6 kg
Brutto hmotnost	0,705 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	Ranž. panel 19" s oky 100x40mm, 1U, 1ks