

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7257.105

Ranžírovací panel

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7257.105 - Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

Funkce

Obj. číslo	DK 7257.105
Popis výrobku	Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.
Materiál	Panel: ocelový plech Třmen: ocel
Povrch	Panel: lakovaný Třmen: pozinkovaný
Barva	RAL 9005
Poznámka	U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry.
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	2 U
Rozměry třmenu	Ring depth: 125 mm Ring height: 85 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1 kg
Brutto hmotnost	1,114 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	Ranž. panel 19" s oky 125x85mm, 2U, 1ks