


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7298.000

Druhá upevňovací rovina

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7298.000 - Druhá upevňovací rovina pro Data Rack

Pro montáž síťových komponent 482,6 mm (19") nebo k upevnění přístrojových polic a kluzných lišt.



Funkce

Obj. číslo	DK 7298.000
Popis výrobku	Pro montáž 482,6 mm (19") síťových komponent nebo k upevnění přístrojových polic a kluzných lišt. 482,6 mm (19") profilové děrování na čelní straně, rozteč otvorů 465 mm, na zadní straně 470 mm, přizpůsobeno pro montáž patch panelů a vodicích lišt kabelů. Upevňovací rovina je přestavitelná v rozměrovém rastru 50 mm. Minimální vzdálenost mezi rovinami 150 mm, maximální vzdálenost mezi rovinami 350 mm.
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Povrch	S nástřikem
Barva	Profilový rám: RAL 7035 Kryt: RAL 5018
Rozsah dodávky	Profilový rám odolný proti torzní deformaci s 482,6mm (19") děrováním Montážní příslušenství
Montážní rozměry	Installation depth for components: 482,6 mm Montážní šířka pro komponenty: 19"
Výškové moduly	40 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	12,664 kg

Funkce

Brutto hmotnost	13,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	50,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Upevňov. rovina 19" 40U