

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7338.321 Doplňková jednotka

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7338.321 - Doplnková jednotka DET-AC III Slave

V kombinaci se zařízením DET-AC III Slave je možné uhasit až pět skříní v jedné řadě.



## Funkce

Obj. číslo	DK 7338.321
Popis výrobku	Doplnková jednotka k DET-AC III Master obsahuje další hasicí jednotku. Vedle jednotky DET-AC III Master se pro každou další řadovou skříň používá jednotka DET-AC III Slave, která obsahuje hasicí prostředek pro příslušnou skříň. Detekci požáru zajišťuje, také u více skříní v jedné řadě, zařízení DET-AC III Master. Pokud je oznámen hlavní alarm, spustí DET-AC III Master hašení u všech zařízení najednou.
Výhody	Inovativní hasicí plyn FK 5-1-12: šetrný ke klimatu, bezpečný pro komponenty IT, nevodivý 19" zásuvný modul jen s 1 U Zkouška VdS Schadenverhütung GmbH Rozhraní CAN-Bus k monitorovacímu systému CMC III Ve spojení s DET-AC III Master hasí až pět rozváděčů propojených v řadě Možnost použití v kombinaci s EFD III Bezpotenciálové reléové výstupy (předběžný/hlavní alarm / souhrnná porucha)
Technické údaje	Hašení hasicím prostředkem prostřednictvím elektrické spouštěcí jednotky integrované nad plynovou zhášecí patronou Integrovaná kontrola úbytku hasicího prostředku (zobrazení > 15 % úbytek)

# Funkce

Materiál	Ocelový plech
Barva	Skříň: RAL 7035 Čelní strana: RAL 9005
Hasicí prostředek	Typ: FK 5-1-12 Objem náplně: 1,8 l
Nádrž	Materiál: Hliník Objem: 2 l
Rozhraní	4 x/3 x reléové výstupy pro alarmy a poruchy (svorky/zdířky RJ12) 1 x/1 x vstup pro dveřní spínací kontakt (svorka/zdířka RJ12) 2 x přípojka CAN, sesíťování Master-Slave 2 x přípojka (externí alarm / ruční hlásič) 1x výstup napětí pro DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA) 1 x USB 2x rozhraní sběrnice CAN k CMC III (max. 16 k PU/4 k PU Compact)
Nepřerušitelné napájení proudem	cca 4 h
Poznámka	Zařízení je koncipováno výhradně pro použití v uzavřených, nepochůzných skříňových systémech s maximálním objemem 2,8 m <sup>3</sup> .
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hloubka: 660 mm
Rozsah provozních teplot	10 °C...40 °C
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...65 °C
Rozsah teploty pro skladování baterií	-15 °C...40 °C
Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)	96 %
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	19 kg
Brutto hmotnost	19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	72,8 kg CO2 eq (Cat B)

## Funkce

---

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Popis výrobku	NH Odpínač, 2, 400A, 500V

## Schválení

---

Certifikáty	VDS
Vysvětlení	Prohlášení o shodě