



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7391.000 Data Rack

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7391.000 - Data Rack

Data Rack pro optimální přístupnost ze všech stran při montáži a instalaci a velkou pohyblivost při použití dvojitého pojezdových koleček.



Funkce

Obj. číslo	DK 7391.000
Materiál	Profilový rám, podstavec: ocelový plech Nohy: zinkový tlakový odlitek
General colour	RAL 7035
Barva	Profilový rám, podstavec: RAL 7035 Kryt, nožičky: RAL 5018
Rozsah dodávky	Profilový rám odolný proti torzní deformaci s 482,6mm (19") děrováním Stabilní podstavec s integrovanými nohami s možností ukotvení v podlaze bez krytů noh Montážní příslušenství
Rozměry	Šířka: 550 mm Výška: 1.500 mm Hloubka: 750 mm
Výškové moduly	31 U
Výškové moduly	31 U
Vzdálenost ke druhé upevňovací rovině, rastr 50 mm	150 - 350 mm

Funkce

Rozměrový rastr mezi upevňovacími rovinami	50 mm
Zatížitelnost 19" rovin	1 500 N
Poznámka	Druhou upevňovací rovinu objednejte samostatně
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	16,781 kg
Brutto hmotnost	17,664 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Popis výrobku	Data Rack 19" 31U