

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 mm (19")

Lišta DIN s nastavitelnou hloubkou pro instalaci vestavných zařízení dle normy DIN 43 880 v konstrukčních velikostech 1–3, upevnění maximálně 22 vestavných zařízení.

Funkce

Obj. číslo	DK 7480.035
Popis výrobku	Hloubkově nastavitelná DIN lišta pro instalační vestavné přístroje dle DIN 43 880 v konstrukčních velikostech 1–3 např. k upevnění vestavných zásuvek, jističů vedení atd., s uchycením kabelu vzadu, po jedné liště N a PE na izolovaném podstavci.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Energetický box s hloubkově nastavitelnou DIN lištou pro instalační vestavné přístroje podle DIN 43880, konstrukční velikost 1–3, na zadní straně s kartáčovou lištou pro zavedení kabelu Plastový kryt včetně zakrytí prázdného pole (UL 94-V0) 44 připojovací svorky, 4 mm ² 2 připojovacích svorek, 16 mm ² 2 zaslepovací kryty 12 řadových přichytek pro odlehčení tahu u připojovacích kabelů Označovací pásky, samolepicí
Max. počet dělicích jednotek à 18 mm	22
Poznámka	Na vyžádání individuální osazení jističi přímo z výroby.
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 132,5 mm Hloubka: 155 mm
Výškové moduly	3 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,354 kg
Brutto hmotnost	2,54 kg
Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC002620

Funkce

ECLASS 8.0

27189261

Popis výrobku

Powerbox 19" 3U max 22TE