


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.300

## Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 mm (19") Výsuvný

Konstruována pro uchycení komponent na stejnosměrný i střídavý proud, výsuvná čelní část nabízí optimální přístup do připojovacího prostoru shora i zdola.

## Funkce

Obj. číslo	DK 7480.300
Popis výrobku	Hlubkově nastavitelná kloboučková lišta k upevnění instalačních vestavných přístrojů formou „Snap-in“ dle DIN 43 880 v konstrukčních velikostech 1 – 3 (např. k upevnění vestavných zásuvek, jističů vedení atd. nebo kompletních instalačních skupin. Uchycení kabelu vzadu. Dvě rozvodné lišty s připojovacími svorkami na izolovaném podstavci. Plastové víko včetně krytu prázdného pole. Maximální kapacita = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Výška skříně: 3 HE. Hloubka skříně: 223 mm. Maximální rozměr při vysunutí: 220 mm. Připojovací svorky: 4 svorky 35 mm <sup>2</sup> , 18 svorek 16 mm <sup>2</sup> (na každou lištu).
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Energy-Box s plastovými zaslepovacími kryty. Připojovací svorky 18 připojovacích svorek, 16 mm <sup>2</sup> 4 připojovací svorky, 35 mm <sup>2</sup> Odlehčení tahu kabelů Označovací pásky Kartáčová lišta
Max. počet dělicích jednotek à 18 mm	22
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Hloubka: 220 mm
Výškové moduly	3 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,1 kg
Brutto hmotnost	6,14 kg
Číslo celní sazby	94032080

# Funkce

---

ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Popis výrobku	Powerbox 19"3U max 22TE

---