

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Kompaktní 19" skříňka pro malé sítě, lze použít jako nástěnnou skříňku nebo samostatně stojící skříňku.



Funkce

Obj. číslo	DK 7501.000
Popis výrobku	Kompaktní 19" skříňka pro malé datové sítě.
Výhody	Použitelné jako nástěnné skříňky, skříňky od stůl nebo stolní skříňky Volný přístup pro vnitřní vybavení ze tří stran Pasivní ventilace ventilačními štěrbinami Zadní panel připraven pro uchycení ventilátoru Umístění závěsu dveří libovolně volitelné Úsporné, boční, vertikální upnutí 19" vybavení
Materiál	Ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s prosklenými dveřmi Bočnice (1 x pevná, 1 x násuvná) s ventilačními štěrbinami Výřezy pro zavedení kabelů střešou a podlahou Nasunutý zadní panel s výřezy pro zavedení kabelů a uchycení ventilátoru 19" upevňovací rovina, 5 U, vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou, vzdálenost mezi rovinami 434 – 489 mm Bezpečnostní zámek 12321 na dveřích, bočnicích a zadním panelu 4 plastové nožičky, samolepicí
Výškové moduly	5 U

Funkce

Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 540 mm Hloubka: 600 mm
Montážní výška pro komponenty	5 U
Základní materiál	Ocelový plech
Zatížitelnost	250 N
Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416	250 N
Balení	1 ks
Netto hmotnost	16,188 kg
Brutto hmotnost	17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	DK VerticalBox, kompaktní 19" skříň pro malé sítě, s ventilačními otvory pro pasivní větrání, 5 U, ŠVH: 300x540x600 mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce
------------	--------------------