

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7688.000 19" profilové lišty

Stát: 27.6.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7688.000 - 19" profilové lišty pro skříně DK PS, CS New Basic

Pro montáž komponent 19" v síťových a serverových rozvodných skříních a ve venkovních skříních CS New Basic.

## Funkce

Obj. č.	DK 7688.000
Popis výrobku	Pro montáž komponent 19" v datových a serverových rozvodných skříních DK PS a ve venkovních skříních CS New Basic. Profilové lišty lze hloubkově nastavovat v rastru 25 mm. K upevnění profilových lišt je nutný montážní úhelník.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího příslušenství
Výškové moduly	24 U
Montážní rozměry	Installation depth for components: 482,6 mm Montážní šířka pro komponenty: 19"
Vhodné pro	Typ skříně: Základní skříň CS DK PS Výška: = 1.200 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	2.494
Brutto hmotnost	2.693
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177133341
ETIM 9	EC002620

# Funkce

---

ECLASS 8.0

27189261