


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7706.135

Nástěnné skřínky EL, trojdílné

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7706.135 - Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážními lištami a profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou

Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře, montážními lištami, profilovou lištou C, držákem pro upevnění na stěnu. Krytí IP 55

Funkce

Obj. číslo	DK 7706.135
Provedení	Nástěnná skříň IT s montážními lištami a profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou
Popis výrobku	Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
Materiál	Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Nástěnný a otočný díl: RAL 7035 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Rozsah dodávky	Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, dvě kolmé montážní lišty a C profilová lišta, horizontální, pro uchycení kabelů Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, s plynulým nastavením hloubky 4 držáky pro upevnění na stěnu 10 mm Designové prosklené dveře 1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5 Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky Bezpečnostní zámek 3524 E
Výškové moduly	6 U

Funkce

Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 345 mm Hloubka: 473 mm
Instalační hloubka	420 mm
Světlé rozměry	Světlá šířka: 502 mm Světlá výška: 282 mm
Hloubka otočného dílu	316 mm
Hloubka nástěnného dílu	135 mm
Kód IK	IK08
Zatížitelnost otočného dílu (statická)	300 N
Základní materiál	Ocelový plech
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Balení	1 ks
Netto hmotnost	25,4 kg
Brutto hmotnost	26,4 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Popis výrobku	Nástěnná skříň DK-EL 6U

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------