

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.222

Prosklené dveře, s ventilačními otvory

Stát: 18.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.222 - Prosklené dveře, s ventilačními otvory pro TS, TS IT, VX SE

K výměně stávajících dveří. Se 180 závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E.

Funkce

Obj. číslo	DK 7824.222
Popis výrobku	Na obou stranách perforovaná plocha s otvorem pro přívod vzduchu > 78% pro optimální proudění vzduchu.
Materiál	Dveře: ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Prosklené dveře, s ventilačními otvory Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E 180° závěsy (4 kusy) Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro řady skříní TS s oceloplechovými dveřmi lze použít pouze závěs 180° s obj. č. 7824.520.
Vhodné pro	Typ skříně: TS TS IT SE Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	22 kg
Brutto hmotnost	22,6 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747

Funkce

ECLASS 8.0

27182204

Popis výrobku

Dveře na DK-TS, 800x2200