

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.080

Profilové lišty, 482,6 mm (19")

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.080 - Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS, CS Toptec

Profilové lišty v zalomeném provedení. Alternativně jsou k dostání profilové lišty s úhlem tvaru L.

Funkce

| | |
|-------------------|---|
| Obj. číslo | DK 7827.080 |
| Provedení | Zalomené |
| Výhody | Značky U integrované v přední straně usnadňují systematickou montáž uvnitř palcové roviny |
| Technické údaje | Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA) Boční kulaté a čtvercové děrování Chromátováno až k vodivému spoji palcových vestavných komponent |
| Materiál | Ocelový plech, 2 mm |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacího materiálu |
| Rozměry | Šířka: 482,6 mm |
| Výškové moduly | 15 U |
| Poznámka | S profilovými lištami lze realizovat rovněž upevňovací rozměry 21", 23" a 24". Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami. Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L. |
| Vhodné pro | Typ skříně: TS 8 CS Toptec Výška: 800 mm |
| Balení | 2 ks |
| Netto hmotnost | 2,4 kg |
| Brutto hmotnost | 2,471 kg |
| Číslo celní sazby | 73269098 |

Funkce

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Popis výrobku | Profil. lišta zalomená 15U v=800 2ks |
