

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.160

Profilové lišty, 482,6 mm (19")

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.160 - Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS, CS Toptec

Profilové lišty v zalomeném provedení. Alternativně jsou k dostání profilové lišty s úhlem tvaru L.

Funkce

Obj. číslo	DK 7827.160
Provedení	Zalomené
Výhody	Značky U integrované v přední straně usnadňují systematickou montáž uvnitř palcové roviny
Technické údaje	Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA) Boční kulaté a čtvercové děrování Chromátováno až k vodivému spoji palcových vestavných komponent
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	33 U
Poznámka	S profilovými lištami lze realizovat rovněž upevňovací rozměry 21", 23" a 24". Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami. Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
Vhodné pro	Typ skříně: TS 8 CS Toptec Výška: 1.600 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	4,766 kg
Brutto hmotnost	4,966 kg
Číslo celní sazby	73269098

Funkce

ETIM 9

EC002620

ECLASS 8.0

27189261

Popis výrobku

Profil. lišta zalomená 33U v=1600 2ks