

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.320 Kabelový kanál

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.320 - Kabelový kanál pro TS/TE

Pro kabeláž s obzvlášť velkou hustotou svazků.



Funkce

Obj. číslo	DK 7827.320
Popis výrobku	<p>Pro uložení kabelů v zástavbě s obzvlášť vysokou hustotou (vysoká hustota síťových uzlů), v oblasti propojení optických a měděných kabelů. Velká kapacita. Různé možnosti vedení kabelů, uchycení kabelů, usměrnění a příčné propojení kabelů poskytují podmínky pro maximální hustotu portů v minimálním prostoru. Individuální vedení kabelů s ohledem na počet U umožňuje vynechat přídatné vedení kabelů nad ranžirovacím polem v rovině rozváděče a opatřit tak každou U připojovacími body. Zvýšení hustoty portů až o 50 %.</p> <p>Odnímatelný kryt kanálu se závěsy na obou stranách umožňuje kdykoliv pohodlný přístup. Kabelové svazky přidržují odnímatelné příčné profily, které je zajišťují proti vypadnutí. Montáž lze provést bočně na montážních lištách nebo na profilových lištách a montážním rámu 19" roviny rozváděče. Rovněž lze upevnit dva kanály zadní stranou k sobě.</p>
Materiál	<p>Kabelový kanál: ocelový plech, s nástřikem Prvky pro vedení kabelů: plast Čelní kryt: hliník, stříkaný</p>
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	<p>Včetně čelního krytu se závěsy Včetně upevňovacího materiálu</p>

Funkce

Poznámka	Při použití kanálu ve spojení s 19" montážním rámem a TS 8 není k dispozici vnitřní montážní rovina v oblasti kabelového kanálu. V kanálu se dají navíc upevnit kabelové držáky pro uchycení kabelových rezerv a pro systémové přesměrování kabelů.
Rozměry	Šířka: 95 mm Hloubka: 235 mm
Výškové moduly	42 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	8,137 kg
Brutto hmotnost	8,565 kg
Číslo celní sazby	73269098
ECLASS 8.0	27400604