

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 Montážní rám 54 U

Stát: 7.12.2025 | zdroj: [rittal.com/47-ee](#)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Montážní rám 54 U pro TS 8

Pro montáž 19" rovinu posunutou do strany s využitelnou montážní výškou 42 U a pro dodatečnou integraci dalších 12 U, které lze namontovat na boční straně ve svislé poloze.

Funkce

Obj. číslo	DK 7827.554
Popis výrobku	Vestavný rám umožňuje konfiguraci 19" rovinu přisazené do strany s využitelnou montážní výškou 42 U, spolu s dalšími 12 U, jež mohou být namontovány na boční straně ve svislé poloze. Přídavné boční rozšíření se dělí na 3 montážní roviny uspořádané nad sebou, z nichž každá má 4 U pro upevnění. Vestavný rám lze integrovat na čelní i na zadní straně.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Montážní úhelník (pozinkovaný) Bočnice: s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně bočního 12 U montážního krytu
Výškové moduly	54 U
Montážní rozměry	Installation depth for components: 482,6 mm Montážní šířka pro komponenty: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Vhodné pro	Typ skříně: TS 8 Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm
Balení	1 sada
Netto hmotnost	8
Brutto hmotnost	9
Číslo celní sazby	94039910

Funkce

EAN	4028177302594
-----	---------------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------