Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7831.463

Kolokační rozváděče TS

Stát: 27.4.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7831.463 - Kolokační rozváděče TS

Skříň Colocation TS 8, se 2, resp. 4 oddělenými funkčními oddíly.

Funkce

Obj. č.	DK 7831.463
Výhody	Svařovaná rámová konstrukce Přední a zadní dveře s ventilačními otvory po celé ploše. Podíl volné plochy na ploše děrovaného plechu > 78 % 2bodové zamykání Závěsy dveří s možností záměny, bez mechanických úprav Zavedení kabelů střechou a podlahou (volitelné) Možnost řadového propojení ve všech rovinách Statická zatížitelnost do 1000 kg
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva Profilové lišty, montážní rám a systémové chassis: pozinkované, chromátované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dveře z ocelového plechu, vpředu a vzadu, se 180° závěsy Střešní plech, jednodílný, uzavřený Nivelační nohy 482,6 mm (19“) rovina, profilové lišty ve tvaru L přišroubované k systémovému chassis, vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou Předmontované uzemnění všech plochých dílů Samostatné sekce, stíněná/oddělená kabeláž ke každé sekci Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 1.000 mm
Montážní výška pro komponenty na jedny dveře	10 U

Funkce

Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	154 kg
EAN	4028177642737
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207