

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.204

Zásuvkové moduly PSM

Stát: 12.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.204 - Zásuvkové moduly PSM

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

Funkce

Obj. číslo	DK 7856.204
Provedení	zapínatelné se součtovým měřením proudu každého modulu
Popis výrobku	Modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí. Do nosné lišty je možné upevnit kombinaci různých modulů, Schuko, IEC320 apod. Realizovat to snadno může i osoba bez elektrotechnické kvalifikace díky systému Plug & Play s ochranou před nebezpečným dotykem.
Materiál	Profil: Hliník, eloxovaný Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
Délka	250 mm
Tepelná pojistka proti přepět	pro každý zásuvkový modul
Jmenovité provozní napětí	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Potřebné množství slotů modulu (počet)	2
Rozměry	Délka: 250 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Zásuvky	4 x přístrojová zdířka C19 2 x přístrojová zdířka C13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.019
Brutto hmotnost	1.087
Číslo celní sazby	85369001

Funkce

EAN	4028177552890
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------