

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.725

Montážní rám, 482,6 mm (19")

Stát: 16.12.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz/cs](https://www.rittal.com/cz/cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.725 - Montážní rám, 482,6 mm (19") pro TS, CS základní a modulové skříně

Pro vybavení přední a zadní roviny 482,6 mm (19"), svařovaný montážní rám 482,6 mm (19") lze upevnit zcela variabilně z hlediska hloubky.



Funkce

Obj. číslo	DK 7856.725
Popis výrobku	Svařovaný 482,6 mm (19") montážní rám slouží k uspořádání přední a zadní 482,6 mm (19") roviny a lze jej upevnit v libovolné hloubce. Na boku a na zadní straně je montážní rám vybaven systémovým děrováním profilu skříně TS, kde je možné upevnit systémové příslušenství TS, např. lišty pro mechanické uchycení kabelů, třmeny pro vedení kabelů atd.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	24 U
Zatížitelnost	Statická zátěž až 10000 N, při rovnoměrném rozložení zátěže na dvou 482,6 mm (19") montážních rámech, v plné zástavbě.
Poznámka	Kombinace 482,6 mm (19") montážního rámu a plechu s ventilátory není možná. Pro aktivní ventilaci se doporučuje použití v kombinaci s modulární ventilátorovou střešou.

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: TS 8 Základní skříň CS Modulová skříň CS Šířka: 800 mm Výška: 1.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	10.246
Brutto hmotnost	10.785
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177402393
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261