


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Otočný rám, velký, s krytem

Stát: 30.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Otočný rám, velký, s krytem pro TS, VX SE o šířce skříně 800 mm

Pro skříně o šířce 800 mm, 22 - 45 HE, s krytem, k montáži 482,6 mm (19") montážních komponent.

Funkce

Obj. číslo	SR 7858.100
Provedení	Vysokozátěžové provedení, 19" rovina, boční
Popis výrobku	K montáži na 482,6 mm (19") montážní komponenty.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Rám: pozinkovaný Kryt: s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně systému tyčového uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart Materiál pro upevnění Včetně montážní sady, pro výšku skříně 2000 mm
Úhel otevření	130°
Montážní pokyn	Podle montážní situace je třeba použít montážní systémové chasis TS 23 x 73 mm nebo montážní systémové chasis TS 17 x 73 mm
Poznámka	Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“ S ohledem na kolizi s uzávěrem musí být u skříní s dvoukřídlými dveřmi TS, SE s výškou 1800 mm nebo 2200 mm namontován nejbližší menší otočný rám
Zatížitelnost (statická)	350 kg
Vhodné pro	Typ skříně: TS VX SE Šířka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Výškové moduly	40 U

Funkce

Vhodné pro typ skříně	TS VX SE
Balení	1 ks
Netto hmotnost	24,757 kg
Brutto hmotnost	26,06 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	DK Otočný rám, velký, s krytem pro TS, SE pro skříň ŠxV 800x2000 mm, 40 U, provedení pro vysoké zatížení, 482.6 mm (19"), 130° závěsy, pro TS, SE