



# TX 7888.040 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

IT skříň pro datové sítě, předmontovaná s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami, bočnicemi a podstavcem.



## Funkce

Obj. číslo	TX 7888.040
Provedení	1. generace s prosklenými dveřmi s bočnicemi
Výhody	Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti Bezpečné vedení kabelů s dodržáním kritického poloměru ohybu kabelu Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechem Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříňe Střešní plech, jednodílný, plný, přišroubovaný, včetně skrytého výřezu v zadní třetině pro umístění ventilátorové jednotky pro aktivní ventilaci Pro podporu pasivního větrání lze střešní plech volitelně nadzvednout pomocí distančních dílů Střecha, včetně skrytého výřezu pro umístění ventilátorové jednotky pro aktivní ventilaci Příslušenství kompatibilní s TS a VX Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení

# Funkce

---

Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, 1,2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Skříň: ocelový plech Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříňe: základní barva nanosená máčením Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035 Rám skříňe, střeška a dveře včetně madel: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005

---

# Funkce

Rozsah dodávky	<p>Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu</p> <p>Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem</p> <p>Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°</p> <p>Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°</p> <p>Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E</p> <p>Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámkem 3524 E</p> <p>Střešní plech, jednodílný, plný, přišroubovaný se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku</p> <p>Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku</p> <p>Typově odzkoušené uzemnění rámu, namontované dle normy EN 60 950</p> <p>Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní</p> <p>Systém podstavce VX, 100 mm, namontovaný</p> <p>4 nivelační nohy, M12, včetně adaptérů pro podstavec (přiloženy)</p> <p>Kryty podstavce, s ventilačními otvory (přiloženy)</p> <p>4 distanční čepy, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (přiloženo)</p> <p>Sada kartáčů pro zavedení kabelů ve stropě (přiloženo)</p> <p>10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy)</p> <p>24x 19" spona, 1 U, kontaktní (přiložena)</p> <p>50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)</p> <p>4 lišty pro vedení kabelů k upevnění kabelů na hloubku skříně pomocí kabelových přichytek (přiloženo)</p> <p>Paleta IPPC</p> <p>19" profilové lišty</p>
Rozměry	<p>Šířka: 800 mm</p> <p>Výška: 1.200 mm</p> <p>Hloubka: 800 mm</p>
Výškové moduly	24 U
Výškové moduly	24 U
Výška podstavce	100 mm
Výška včetně podstavce	1 300 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	445 mm

# Funkce

Provedení	předmontováno s bočnicemi
Provedení střechy	Střešní plech, jednodílný, přišroubovaný, se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Provedení s dvířky vpředu	Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Provedení 19" rovina (roviny)	19" rovina, přední a zadní
Provedení polohy profilových lišt	Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Zatížitelnost	5000 N
Poznámka	Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	102 kg
Brutto hmotnost	107,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Skříň pro datové sítě TX CableNet, předmontovaná, s prosklenými dveřmi vpředu vč. designové rukojeti, dveří z ocelového plechu vzadu, bočnic a podstavce, rovněž s důležitými prvky pro vedení kabelů, ŠVH: 800x1200+100x800 mm, 24 U

# Schválení

# Schválení

---

Schválení

UL + C-UL (listed)