


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.050

Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.050 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

IT skříň pro datové sítě, předmontovaná s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami, bočnicemi a podstavcem.



Funkce

Obj. číslo	TX 7888.050
Provedení	1. generace s prosklenými dveřmi s bočnicemi

Funkce

Výhody	<p>Střešní plech, vícedílný, plný, sestávající ze svařovaného středního dílu a vzpěr pro vedení kabelů integrovaných bez použití nářadí na vnějších stranách</p> <p>S oboustrannými otvory pro zavedení kabelů po celé hloubce skříně</p> <p>Střední díl střešního plechu a vzpěry pro vedení kabelů se zaoblenými hranami pro systémově kompatibilní protažení kabelů s ohledem na minimální poloměr ohybu</p> <p>Střecha, včetně skrytého výřezu pro umístění ventilátorové jednotky pro aktivní ventilaci</p> <p>Pro pohodlné zavedení kabelů lze vodící vzpěry kabelů snadno vyjmout bez použití nářadí a poté je opět zaklapnout</p> <p>Integrovaný poloměr ohybu zabraňuje vedení kabelu přes ostré hrany</p> <p>Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti</p> <p>Bezpečné vedení kabelů s dodržáním kritického poloměru ohybu kabelu</p> <p>Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechou</p> <p>Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně</p> <p>Příslušenství kompatibilní s TS a VX</p> <p>Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení</p>
Materiál	<p>Skříň: ocelový plech</p> <p>Dveře: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm</p> <p>Skříň: ocelový plech</p> <p>Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p>
Povrch	<p>Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením</p> <p>Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva</p>
General colour	RAL 7035
Barva	<p>RAL 7035</p> <p>Rám skříně, střecha a dveře včetně madel: RAL 7035</p> <p>Vnitřní vybavení: RAL 9005</p>

Funkce

Rozsah dodávky	Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130° Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130° Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní Typově odzkoušené uzemnění rámu, namontované dle normy EN 60 950 Systém podstavce VX, 100 mm, s ventilačními otvory 4 nivelační nohy, M12, včetně adaptérů pro podstavec (přiloženy) Kryty podstavce, s ventilačními otvory (přiloženy) Sada kartáčů pro zavedení kabelů ve stropě (přiloženo) 10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy) 24x 19" spona, 1 U, kontaktní (přiložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) 4 lišty pro vedení kabelů k upevnění kabelů na hloubku skříně pomocí kabelových přichytek (přiloženo) Paleta IPPC 19" profilové lišty
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Výška podstavce	100 mm
Výška včetně podstavce	2 100 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	445 mm
upevnění do 19" roviny	Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Provedení	předmontováno s bočnicemi
Provedení střechy	Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku

Funkce

Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Provedení s dvířky vpředu	Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Provedení 19" rovina (roviny)	19" rovina, přední a zadní
Zatížitelnost	5000 N
Poznámka	Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	140 kg
Brutto hmotnost	148 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Skříň pro datové sítě TX CableNet, předmontovaná, s prosklenými dveřmi vpředu vč. designové rukojeti, dveří z ocelového plechu vzadu, bočnic a podstavce, rovněž s důležitými prvky pro vedení kabelů, ŠVH: 800x2000+100x800 mm, 42 U

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------