

TX 7888.100

Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.100 - Síťový rozváděč TX CableNet s dveřmi s ventilačními otvory

Nová úroveň kabelového managementu: TX CableNet zohledňuje dlouholeté zkušenosti v jednom IT rozvaděči, který splňuje všechny požadavky na funkčnost a kvalitu, připravené pro individuální vnitřní vybavení.



Funkce

Obj. číslo	TX 7888.100
Provedení	1. generace s ventilačními otvory s bočnicemi
Výhody	Nový koncept střešního plechu: Kompletní využití hloubky kabeláže a možná integrace modulu ventilátoru Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně Instalace aktivních a pasivních síťových komponentů je možná díky dveřím s větracími otvory Závěsy dveří s možností záměny Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál	Střeška: ocelový plech 1,5 mm Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm

Funkce

Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi s ventilačními otvory vpředu a zadními dveřmi vzadu Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní Přední dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory, závěsy 130° Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory, jednodílné, závěsy 130° Paleta IPPC
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	645 mm
Provedení	s bočnicemi
Design doors	s ventilačními otvory
Zatížitelnost	5000 N
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	125 kg
Brutto hmotnost	135 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Funkce

Popis výrobku

Síťový rozváděč TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U,
s bočnicemi, RAL 7035

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)

Vysvětlení

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK