

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.120

# Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 4.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.120 - Síťový rozváděč TX CableNet s dveřmi s ventilačními otvory

Nová úroveň kabelového managementu: TX CableNet zohledňuje dlouholeté zkušenosti v jednom IT rozvaděči, který splňuje všechny požadavky na funkčnost a kvalitu, připravené pro individuální vnitřní vybavení.



## Funkce

|            |   |
|------------|---|
| Obj. číslo | TX 7888.120   |
| Provedení  | 1. generace<br>s ventilačními otvory<br>s bočnicemi   |
| Výhody     | Nový koncept střešního plechu: Kompletní využití hloubky kabeláže a možná integrace modulu ventilátoru<br>Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření<br>Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně<br>Instalace aktivních a pasivních síťových komponentů je možná díky dveřím s větracími otvory<br>Závěsy dveří s možností záměny<br>Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení |
| Materiál   | Střeška: ocelový plech 1,5 mm<br>Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm<br>Dveře: ocelový plech, 1,2 mm<br>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm  |

# Funkce

|  |   |
|--|---|
| Povrch                                   | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením<br>Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná<br>prášková barva  |
| Barva                                    | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky                           | Skříň s dveřmi s ventilačními otvory vpředu a zadními dveřmi vzadu<br>Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem<br>Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku<br>3524 E<br>Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení<br>kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku<br>Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní<br>Přední dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory, závěsy 130°<br>Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory, jednodílné,<br>závěsy 130°<br>Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou<br>vložku a bezpečnostní zámek 3524 E<br>Paleta IPPC |
| Rozměry                                  | Šířka: 800 mm<br>Výška: 2.200 mm  |
| Výškové moduly                           | 47 U  |
| Výškové moduly                           | 47 U  |
| Vzdálenost mezi rovinami (při<br>dodání) | 645 mm  |
| Provedení                                | s bočnicemi   |
| Design doors                             | s ventilačními otvory   |
| Zatížitelnost                            | 5000 N  |
| Základní materiál                        | Ocelový plech   |
| Balení                                   | 1 ks  |
| Netto hmotnost                           | 138,7 kg  |
| Brutto hmotnost                          | 146 kg  |
| Číslo celní sazby                        | 94032080  |
| ETIM 9                                   | EC002499  |

# Funkce

---

|               |   |
|---------------|---|
| ETIM 8        | EC002499  |
| ECLASS 8.0    | 27180207  |
| Popis výrobku | Síťový rozváděč TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U,<br>s bočnicemi, RAL 7035 |

# Schválení

---

|            |   |
|------------|---|
| Schválení  | UL + C-UL (listed)                          |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |